

**ZP 4 ZT4/4AN FX-SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie Z, Piastra intermedia, Montaggio diretto
N. d'ordine	<b>1859750000</b>
Tipo	ZP 4 ZT4/4AN FX-SET
GTIN (EAN)	4032248425129
CPZ	20 Pieza

**ZP 4 ZT4/4AN FX-SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	43 mm	Profondità (pollici)	1.6929 inch
Posizione verticale	100.5 mm	Altezza (pollici)	3.9567 inch
Larghezza	8 mm	Larghezza (pollici)	0.315 inch
Peso netto	20.55 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50	Temperatura d'esercizio continuo, max.	120

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Altri dati tecnici**

bloccabile	Si	Tipo di fissaggio	se avvitato
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Esecuzione a prova di esplosione	No

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	Piastra terminale e intermedia
----------	--------------------------------

**Dati dei materiali**

Materiale di base	Wemid	Colori	beige
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

**Dimensioni**

Passo in mm (P)	8.00 mm
-----------------	---------

**Generale**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		