

ZAD ZT/ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Le spine per il nostro sistema WeiCoS sono disponibili per tutti i diversi sistemi di collegamento. La gamma di prodotti comprende connettori preassemblati da 1 a 10 poli e la possibilità di un montaggio individuale. Questo assicura la massima flessibilità per ogni applicazione. Gli accessori personalizzati aumentano la sicurezza e la protezione contro le influenze ambientali.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie Z, Piastra di copertura, giallo, 4.2 mm
N. d'ordine	186103000
Tipo	ZAD ZT/ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248418428
CPZ	25 Pieza

ZAD ZT/ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	8.7 mm	Profondità (pollici)	0.3425 inch
Posizione verticale	13.7 mm	Altezza (pollici)	0.5394 inch
Larghezza	4.2 mm	Larghezza (pollici)	0.1654 inch
Peso netto	0.32 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

bloccabile	Si	Tipo di fissaggio	innestato
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Esecuzione a prova di esplosione	No

Dati caratteristici del sistema

Versione	Piastra di copertura
----------	----------------------

Dati dei materiali

Materiale di base	PA 66 GF 30	Colori	giallo
Classe d'infiammabilità UL 94	HB		

Dimensioni

Passo in mm (P)	5.00 mm
-----------------	---------

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		