

**DAE M12 PA LONG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	DAE (elemento di ventilazione), Elemento di compensazione, diritto, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, poliammide 6
N. d'ordine	<a href="#">1868570000</a>
Tipo	DAE M12 PA LONG
GTIN (EAN)	4032248440429
CPZ	10 Pieza

## DAE M12 PA LONG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Posizione verticale	7.6 mm	Altezza (pollici)	0.2992 inch
Lunghezza	17.4 mm	Lunghezza (pollici)	0.685 inch
Spessore della parete, min.	0.5 mm	Spessore della parete, max.	10 mm
Peso netto	1.7 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...105 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati Generali

Volume d'aria	0,8 l/min con 0,1 bar ΔP, fino a 7,6 l/min con 1 bar ΔP	O-ring	NBR
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP66, IP68, IP69K	Silicone	No
Punto di entrata dell'acqua	> 1,5 bar	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Passo del filetto	1.5 mm	Alogeni	No
Apertura della chiave 1	17 mm	Grado di protezione	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Pressacavo	metrico	Materiale di base	poliammide 6
Filettatura (esterna)	M 12	Lunghezza filettatura	10 mm
Diametro interno D2	12.00 mm	Coppia di serraggio supporto, max.	0.60 Nm
Coppia di serraggio supporto, min.	0.40 Nm	Indicazioni per l'installazione	Vedere le istruzioni per il montaggio

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

**DAE M12 PA LONG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

