

CLI C 1-6 GE/SW UN CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm² a max. 70 mm² sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Segnafili e segnacavi, 2,5 - 5 mm, 6 x 4,2 mm, giallo
N. d'ordine	1868811738
Tipo	CLI C 1-6 GE/SW UN CD
GTIN (EAN)	4032248588558
CPZ	250 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità 5 mm	Profondità (pollici) 0.1968 inch
Posizione verticale 6 mm	Altezza (pollici) 0.2362 inch
Larghezza 4.2 mm	Larghezza (pollici) 0.1654 inch
Peso netto 0.14 g	

Temperature

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	
Orientamento della stampa	orizzontale	
Tipo di stampa	Standard	
Processo di stampa	impresso a caldo	
Versione	CD	
Larghezza	4.2 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	
Colori	giallo	
Alogeni	Sì	
Diametro isolamento, max.	5	
Materiale di base	PVC, flessibile, senza cadmio	
Colore stampa	nero	
Caratteri stampati	Caratteri misti	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Bobina
Industrie consigliate	Processo, Macchine	
Numero di marcatori per combinazione	1 Reel = Conductor and cable markers	
Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C	
Imprint	UN	

Segnafili e segnacavi

Alogeni Sì	Sezione di collegamento cavo, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, min. 1.5 mm²	Diametro esterno del conduttore, max. 5 mm
Diametro esterno del conduttore, min. 2.5 mm	Diametro esterno conduttore 2.5 - 5 mm
Sezione di collegamento dei conduttori 1.5 - 4 mm²	

Classificazioni

ETIM 8.0 EC001530	ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530	ECLASS 14.0 27-28-11-02

Dati tecnici

ECLASS 15.0

27-28-11-02

Disegni



Come da figura