


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm² a max. 70 mm² sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Segnafili e segnacavi, 4 - 10 mm, 9 x 7 mm, giallo
N. d'ordine	<u>1871971734</u>
Tipo	CLI C 2-9 GE/SW PEN CD
GTIN (EAN)	4032248453351
CPZ	125 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC001530

EC001530

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme					
Dimensioni e pesi						
Profondità	8 mm	Profondità (pollici)	0.315 inch			
Posizione verticale	9 mm	Altezza (pollici)	0.3543 inch			
Larghezza	7 mm	Larghezza (pollici)	0.2756 inch			
Peso netto	0.48 g					
Temperature						
Campo delle temperature di impiego	-3080 °C					
Conformità ambientale del pro	odotto					
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione					
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	6				
Dati generali						
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4					
Orientamento della stampa	orizzontale					
Tipo di stampa	Standard					
Processo di stampa	impresso a caldo					
Versione	CD					
Larghezza	7 mm					
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0					
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C					
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C					
Colori	giallo					
Alogeni	Sì					
Diametro isolamento, max.	10					
Materiale di base	PVC, flessibile, senza cadmio					
Colore stampa	nero					
Caratteri stampati	Lettere, maiuscole					
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Bobina				
Numero di marcatori per combinazione	1 Reel = Conductor and cable markers					
Campo delle temperature di impiego	-3080 °C					
lmprint	PEN					
Segnafili e segnacavi						
Alogeni	Sì	Sezione di collegamento cavo, max.	16 mm²			
Sezione di collegamento cavo, min. Diametro esterno del conduttore, min.	2.5 mm ² 4 mm	Diametro esterno del conduttore, max. Diametro esterno conduttore	10 mm 4 - 10 mm			

Data di creazione 13.11.2025 06:42:03 MEZ

Classificazioni

ETIM 6.0

ETIM 8.0

Versione catalogo / Disegni

ETIM 7.0

ETIM 9.0

EC001530

EC001530





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni



Come da figura