

SAIB-VSA-3P/230/9/LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

I connettori per valvole liberamente confezionabili sono utilizzati frequentemente nella costruzione di macchine speciali. Questi connettori vengono utilizzati per il collegamento di valvole elettromagnetiche. I connettori per valvole sono disponibili in tutte le forme standard. La gamma comprende le forme A, B industriale, B a norma DIN, C industriale e C a norma DIN. I connettori per valvole sono disponibili senza cablaggio, in versione a 3 e a 4 poli. È presente una guarnizione piatta che, una volta avvitata, garantisce un grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore ad innesto per valvole (confezionato sul campo), Numero di poli: 3, Forma A (18 mm), Varistore, 230 V, 0.34...1.5 mm ²
N. d'ordine	1873110000
Tipo	SAIB-VSA-3P/230/9/LD
GTIN (EAN)	4032248495382
CPZ	1 Pieza

SAIB-VSA-3P/230/9/LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 22 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	3	Codifica	Forma A (18 mm)
Superficie dei contatti	CuSn	LED	Sì
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Materiale base della custodia	PA 6 GF
Resistenza d'isolamento	108 Ω	Diametro del cavo, max.	10 mm
Diametro del cavo, min.	4.5 mm	Materiale dei contatti	CuZn
Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0.34 mm ²
Tensione nominale	230 V	Corrente nominale	10 A
Grado di protezione	IP65, IP67, se avvitato	Cicli di inserimento	≤ 50
Grado di lardura	3	Pressacavo	PG 9
Collegamento schermato	Nessuno	Cablaggio di protezione	Varistore
Campo di temperatura custodia	-30...+90 °C	Sezione di collegamento, max.	1.5 mm ²
Sezione di collegamento, min.	0.34 mm ²		



Classificazioni

ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ETIM 10.0	EC003623	ECLASS 14.0	27-44-01-05
ECLASS 15.0	27-44-01-05		

SAIB-VSA-3P/230/9/LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato****Schema dei poli****Schema elettrico**