


**SAIB-VSA-3P/230/9-H/OB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

I connettori per valvole liberamente confezionabili sono utilizzati frequentemente nella costruzione di macchine speciali. Questi connettori vengono utilizzati per il collegamento di valvole elettromagnetiche. I connettori per valvole sono disponibili in tutte le forme standard. La gamma comprende le forme A, B industriale, B a norma DIN, C industriale e C a norma DIN. I connettori per valvole sono disponibili senza cablaggio, in versione a 3 e a 4 poli. È presente una guarnizione piatta che, una volta avvitata, garantisce un grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                         |                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione                | Connettore ad innesto per valvole (confezionato sul campo), Numero di poli: 3, Forma A (18 mm), senza cablaggio, 230 V, 0.34...1.5 mm <sup>2</sup> |
| N. d'ordine             | <a href="#">1873130000</a>                                                                                                                         |
| Tipo                    | SAIB-VSA-3P/230/9-H/OB                                                                                                                             |
| GTIN (EAN)              | 4032248492404                                                                                                                                      |
| CPZ                     | 1 Pieza                                                                                                                                            |
| Stato consegna          | In futuro questo articolo non sarà più disponibile.                                                                                                |
| Ultima data dell'ordine | 2027-02-28T00:00:00+01:00                                                                                                                          |

## SAIB-VSA-3P/230/9-H/OB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Peso netto 27 g

## Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                   |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili


|                                    |                         |                                    |                      |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Numero di poli                     | 3                       | Codifica                           | Forma A (18 mm)      |
| Superficie dei contatti            | CuSn                    | LED                                | No                   |
| Tipo di collegamento               | Collegamento a vite     | Materiale base della custodia      | PA 6 GF              |
| Resistenza d'isolamento            | 108 Ω                   | Diametro del cavo, max.            | 7 mm                 |
| Diametro del cavo, min.            | 4.5 mm                  | Materiale dei contatti             | CuZn                 |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>     | Sezione di collegamento cavo, min. | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Tensione nominale                  | 230 V                   | Corrente nominale                  | 10 A                 |
| Grado di protezione                | IP65, IP67, se avvitato | Cicli di inserimento               | ≤ 50                 |
| Grado di lordura                   | 3                       | Pressacavo                         | PG 9                 |
| Collegamento schermato             | Nessuno                 | Cablaggio di protezione            | senza cablaggio      |
| Campo di temperatura custodia      | -30...+90 °C            | Sezione di collegamento, max.      | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione di collegamento, min.      | 0.34 mm <sup>2</sup>    |                                    |                      |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003623    | ETIM 9.0    | EC003623    |
| ETIM 10.0   | EC003623    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-05 |             |             |

## Disegni

### Disegno quotato



### Schema dei poli

