



I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm<sup>2</sup> a max. 70 mm<sup>2</sup> sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | CableLine, Segnafili e segnacavi, 8 - 16 mm, 21 x 11 mm, su richiesta cliente |
| N. d'ordine | <a href="#">1873410000</a>                                                    |
| Tipo        | CLI C 3-21 SDR SG                                                             |
| GTIN (EAN)  | 4032248457502                                                                 |
| CPZ         | 100 Pieza                                                                     |

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |       |                      |             |
|---------------------|-------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 17 mm | Profondità (pollici) | 0.6693 inch |
| Posizione verticale | 21 mm | Altezza (pollici)    | 0.8268 inch |
| Larghezza           | 11 mm | Larghezza (pollici)  | 0.4331 inch |
| Peso netto          | 2.1 g |                      |             |

## Temperature

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Campo delle temperature di impiego | -30...60 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati generali

|                                          |                               |                                          |             |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| Orientamento della stampa                | orizzontale                   | Tipo di stampa                           | custom      |
| Processo di stampa                       | Stampa a getto d'inchiostro   | Versione                                 | Loop        |
| Larghezza                                | 11 mm                         | Classe d'infiammabilità UL 94            | V-0         |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 60 °C                         | Campo delle temperature di impiego, min. | -30 °C      |
| Colori                                   | su richiesta cliente          | Alogeni                                  | Sì          |
| Materiale di base                        | PVC, flessibile, senza cadmio | Colore stampa                            | nero        |
| Caratteri stampati                       | su richiesta del cliente      | Campo delle temperature di impiego       | -30...60 °C |
| Imprint                                  | Simboli speciali              |                                          |             |

## Segnafili e segnacavi

|                                        |                         |                                       |                    |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Alogeni                                | Sì                      | Sezione di collegamento cavo, max.    | 70 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, min.     | 16 mm <sup>2</sup>      | Diametro esterno del conduttore, max. | 16 mm              |
| Diametro esterno del conduttore, min.  | 8 mm                    | Diametro esterno conduttore           | 8 - 16 mm          |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 16 - 70 mm <sup>2</sup> |                                       |                    |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Disegni**



Come da figura