### CLI C 3-15 SDR SG



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm² a max. 70 mm² sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Segnafili e segnacavi, 8 - 16 mm, 15 x		
	11 mm, su richiesta cliente		
N. d'ordine	<u>1873430000</u>		
Tipo	CLI C 3-15 SDR SG		
GTIN (EAN)	4032248457557		
CPZ	100 Pieza		

1

## CLI C 3-15 SDR SG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-02

27-28-11-02

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	17 mm	Profondità (pollici)	0.6693 inch	
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch	
Larghezza	11 mm	Larghezza (pollici)	0.4331 inch	
Peso netto	1.21 g			
Temperature				
Campo delle temperature di impiego	-3060 °C			
Conformità ambientale del pr	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati wasan I	•			
Dati generali				
Orientamento della stampa	orizzontale	Tipo di stampa	custom	
Processo di stampa	Stampa a getto d'inchiostro	Versione	Loop	
Larghezza	11 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Campo delle temperature di impiego, max.	60 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	
Colori	su richiesta cliente	Alogeni	Sì	
Materiale di base	PVC, flessibile, senza cadmio	Colore stampa	nero	
Caratteri stampati	su richiesta del cliente	Campo delle temperature di impiego	-3060 °C	
Imprint	Simboli speciali			
Segnafili e segnacavi				
	0)		70 °	
Alogeni	Sì	Sezione di collegamento cavo, max.	70 mm²	
Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm²	Diametro esterno del conduttore, max.	16 mm	
Diametro esterno del conduttore, min.	8 mm	Diametro esterno conduttore	8 - 16 mm	
Sezione di collegamento dei conduttori	16 - 70 mm²			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-0	
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-0	
FCLASS 11.0	27-28-11-02	FCLASS 12.0	27-28-11-03	

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-28-11-02

27-28-11-02

27-28-11-02

## CLI C 3-15 SDR SG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni



Come da figura