



I segnafile ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet CONNECT o Plotter

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
  - Fissaggio universale
  - Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
  - Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
  - O marcatori autoadesivi
- Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 60 mm, Supporto CC-H 15/60, su richiesta cliente
N. d'ordine	<a href="#">1877300000</a>
Tipo	CC 15/60 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248467938
CPZ	8 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	1.2 mm	Profondità (pollici)	0.0472 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2.3622 inch
Peso netto	2.25 g		

### Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.023 kg CO2 eq.

### Dati generali

Processo di stampa	Laser MC	
Versione	innestabile	
Larghezza	60 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	su richiesta cliente	
Alogeni	No	
Materiale di base	poliammide 66	
Colore stampa	nero	
Caratteri stampati	Richiede file M-Print PRO	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MultiCard
stampante compatibile	<a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a>	
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Device markers	
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C	
Applicazione / Produttore	Supporto CC-H 15/60	

### Marcatori per apparecchi

Alogeni	No
---------	----

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Disegni**



## CC 15/60 MC SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

### Accessori



### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CC-H 15/60	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1878910000</a>		ClipCard, Accessori, 15 x 60 mm, nero
GTIN (EAN)	4032248473298		
CPZ	25 ST		
Tipo	CC-RAIL 1000	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1790150000</a>		ClipCard, Accessori, 1000 x 17 mm, autoadesivo, nero
GTIN (EAN)	4032248213610		
CPZ	1 ST		
Tipo	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1790160000</a>		ClipCard, Copertura, 1000 x 19 mm, trasparente
GTIN (EAN)	4032248213627		
CPZ	1 ST		
Tipo	STR CC 15/60 TRANSPARENT	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1888280000</a>		ClipCard, Accessori, 15 x 60 mm, trasparente
GTIN (EAN)	4032248494156		
CPZ	40 ST		
Tipo	ETO CC 15/60 TRANSPAR.	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1880840000</a>		ClipCard, Accessori, 15 x 60 mm, trasparente
GTIN (EAN)	4032248481217		
CPZ	10 ST		