

**CC-H 15/60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	ClipCard, Accessori, 15 x 60 mm, nero
N. d'ordine	<a href="#">1878910000</a>
Tipo	CC-H 15/60
GTIN (EAN)	4032248473298
CPZ	25 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	5.5 mm	Profondità (pollici)	0.2165 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2.3622 inch
Lunghezza	60 mm	Lunghezza (pollici)	2.3622 inch
Diametro	0 mm	Peso netto	1.68 g

## Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.017 kg CO2 eq.	

## Dati generali

Versione	Supporto per siglatura		
Larghezza	60 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		
Colori	nero		
Alogeni	No		
Lunghezza	60 mm		
Materiale di base	poliammide 66		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MultiCard	
Industrie consigliate	Macchine		
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Accessories		
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C		

## Marcatori per apparecchi

Diametro	0 mm	Alogeni	No
----------	------	---------	----

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Disegni**

