

Illustrazione del prodotto



Le piastre divisorie e le piastre terminali sono accessori essenziali per le morsettiere. Le piastre divisorie offrono una separazione ottica ed elettrica dei diversi potenziali e gruppi funzionali, aumentando la sicurezza e garantendo una struttura chiara all'interno del quadro elettrico. Le piastre terminali chiudono la fila di morsettiere sui lati, proteggono dal contatto con le parti sotto tensione e assicurano una finitura pulita e stabile. Entrambi i componenti sono perfettamente compatibili con le rispettive serie di morsettiere Weidmüller, contribuendo così a un cablaggio sicuro, conforme e professionale.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Piastra terminale per morsetti, nero, Posizione verticale: 71.12 mm, Larghezza: 2.5 mm, V-0, Wemid, bloccabile: No
N. d'ordine	1880450000
Tipo	WAP WSI4/2
GTIN (EAN)	4032248541911
CPZ	50 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	49.49 mm	Profondità (pollici)	1.9484 inch
Posizione verticale	71.12 mm	Altezza (pollici)	2.8 inch
Larghezza	2.5 mm	Larghezza (pollici)	0.0984 inch
Peso netto	6.52 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...75 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0,059 kg CO2 eq.	

Altri dati tecnici

bloccabile	No	Istruzioni di montaggio	passante
------------	----	-------------------------	----------

Dati caratteristici del sistema

Versione	Terminale
----------	-----------

Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	nero
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Dimensioni

Sfalsamento TS 32	36 mm	Sfalsamento TS 35	36 mm
-------------------	-------	-------------------	-------

Generale

Istruzioni di montaggio	passante
-------------------------	----------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		