

SAIL-VSA-1.5U-230**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller offre spine di collegamento per valvole con cavo di collegamento con connettore M8/M12 ed un'estremità libera. Lo stato d'esercizio del connettore per valvole è indicato da un LED. Le spine di collegamento per valvole hanno un circuito di protezione. Il programma di fornitura Weidmüller comprende connettori per valvole nelle forme A, B, C secondo DIN e standard industriale. La classe di protezione IP 67 è soddisfatta quando è avvitata. Anche la direzione di uscita è un fattore decisivo, pertanto Weidmüller offre versioni diverse.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavi della valvola (preconfezionati), Spina di collegamento 90° - spina di collegamento valvola, Forma A (18 mm), Lunghezza del cavo: 1.5 m, PUR, nero
N. d'ordine	1891000150
Tipo	SAIL-VSA-1.5U-230
GTIN (EAN)	4099986010437
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni	CE; UKCA
ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto	76 g
------------	------

Dati tecnici del cavo

Lunghezza del cavo	1.5 m	Colore della guaina	nero
Funzione PE	Sì	Idoneità all'installazione con catene portacavi	Sì
Sezione del conduttore	0.5 mm ²	Schermato	No
Alogeni	No	Isolamento	PP
Raggio di curvatura min., mobile	10 x diametro cavo	Raggio di curvatura min., fisso	5 x diametro cavo
Materiale della guaina	PUR	Lunghezza cavo configurabile	No
Irradiazione con legami trasversali	No	Campo delle temperature, posa fissa	-50...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile	-25...80 °C	Numero di poli	3 (2 + PE)
Diametro esterno	4.6 mm ± 0.2 mm		

Dati tecnici generali

Codifica	Forma A (18 mm)	Filettatura del collegamento	altro
Superficie dei contatti	stagnato	LED	Sì
Versione	Spina di collegamento 90° - spina di collegamento valvola	Materiale dei contatti	CuZn
Tensione nominale	230 V	Corrente nominale	4 A
Grado di protezione	IP67, IP65 a norma DIN EN 60529	Campo di temperatura custodia	-25...+80 °C

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra	Estremità conduttore libera
--------------------------------	-----------------------------

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra	Connettori per valvole, Forma A (18 mm), Numero di poli: 4, Contatto femmina, Angolato a 0°, Spina di collegamento, LED giallo, non schermate
----------------------------------	--

Classificazioni


ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

Disegni

Disegno quotato



Schema dei poli



Schema elettrico

