

**HDC-CM-1BPN2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Universale e flessibile - la soluzione per molte applicazioni ConCept è un sistema modulare costituito da moduli e telai. Insieme essi danno vita a un inserto di alta qualità che può essere integrato senza difficoltà in una custodia HDC.

Grazie al sistema modulare brevettato è possibile assemblare varianti di connettori personalizzate.

Diversi moduli per la trasmissione di potenza, segnali e dati vengono completati con moduli per pneumatica e cavi SC e LC.

La struttura del telaio modulare, a scelta in policarbonato o pressofusione di zinco, e il dispositivo di allentamento integrato in numerosi moduli assicurano enormi vantaggi in termini di maneggevolezza.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettori di potenza, HDC - Connettore, Modulo ConCept
N. d'ordine	<a href="#">1894780000</a>
Tipo	HDC-CM-1BPN2.5
GTIN (EAN)	4032248509256
CPZ	1 Pieza

## HDC-CM-1BPN2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Posizione verticale	40.4 mm	Altezza (pollici)	1.5905 inch
Larghezza	11.4 mm	Larghezza (pollici)	0.4488 inch
Lunghezza	34 mm	Lunghezza (pollici)	1.3386 inch
Peso netto	17 g		

## Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 80 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	89f35219-185b-451d-94d0-702fad8bee24

## ConCept Moduli pneumatici

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	nero
Numero di valvole	1	Materiale del corpo del modulo	PA 6.6
Transenna	Sì	Pressione di prova	10 bar
Micro gap	4 mm	Tipo di tubo flessibile	utilizzare solo tubi flessibili PTFE
Sezione di collegamento (interna)	2.5 mm	Materiale guarnizione	NBR

## Dati generali

Numero di poli	1	Tipo di collegamento	Coll. tubo flessibile (pneum.)
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	nero
Materiale isolante	PC rinforzato in fibra di vetro (UL listed e qualificato per il settore ferroviario)	Tipo	Femmina
Materiale di base	poliammide, rinforzato in fibra di vetro	Serie	Modulo ConCept
Esente da alogeni	false	Bassa fumosità sec. EN 45545-2	Sì

## Dimensioni

Larghezza	11.4 mm	Lunghezza, zoccolo	34 mm
Altezza Femmina	40.4 mm		

## Esecuzione

Tipo di collegamento	Coll. tubo flessibile (pneum.)	Materiale di base	poliammide, rinforzato in fibra di vetro
----------------------	--------------------------------	-------------------	--

**Dati tecnici****Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**HDC-CM-1BPN2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Utensile per lo smontaggio dei moduli**

Weidmüller offre numerosi utensili di crimpatura, per la rimozione dei contatti e per la lavorazione di cavi a fibre ottiche.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HDC-DW-MOD	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1688200000</a>	Altri utensili, Utensile per la rimozione dei contatti	
GTIN (EAN)	4008190857189		
CPZ	1 ST		