

SCREWTY-M12 F-DM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**L'utensile ideale per qualsiasi applicazione**

Screwty® è l'utensile universale ideale per serrare tutti i comuni cavi per sensori e attuatori. Con Screwty® è possibile raggiungere facilmente anche i connettori circolari meno accessibili. I connettori possono essere allentati e serrati senza sforzo e con una semplice rotazione. Screwty® è una soluzione universale unica nel suo genere che può essere utilizzata con la maggior parte dei cavi e dei connettori, anche di altri fornitori (oltre il 90%). Screwty® è composto da un'impugnatura con il classico collegamento 1/4". Per questo può essere utilizzato per tutti i formati: per i connettori circolari M12 e M8, i connettori maschi e femmine confezionabili liberamente M12F e M8F, nonché per tutti i connettori maschio e femmina M23.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cable gland tool for M12 connectors
N. d'ordine	1900021000
Tipo	SCREWTY-M12 F-DM
GTIN (EAN)	4032248436828
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	scatola di cartone

SCREWTY-M12 F-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 265 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Non interessato
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Regolazione coppia di serraggio, max. 1.7 Nm Regolazione coppia di serraggio, min. 0.5 Nm

Nota importante

Informazioni sul prodotto Dotazione:
• Cacciavite con coppia di serraggio 0.5-1.7 Nm + ausilio per la regolazione
• Lama intercambiabile 1/4 pollici
• Attacco M12F per giunti personalizzabili

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		