

SCREWTY M12 KO O. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

L'utensile di fissaggio Screwty® è indicato per connettori circolari M12 con dimensioni esterne della rondella zig-zag pari a $14,5 \pm 0,3$ mm. La coppia di serraggio è pari a 0,8-1,2 Nm.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines
N. d'ordine	1900100000
Tipo	SCREWTY M12 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409952
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Borsa di plastica

SCREWTY M12 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensioni e pesi**

Peso netto 16 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Filettatura del collegamento	M12	Grandezza	14.5 mm
------------------------------	-----	-----------	---------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		