

**SCREWTY M12 KO O. SD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



L'utensile di fissaggio Screwty® è indicato per connettori circolari M12 con dimensioni esterne della rondella zigrinata pari a  $14,5 \pm 0,3$  mm. La coppia di serraggio è pari a 0,8-1,2 Nm.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines
N. d'ordine	<a href="#">1900100000</a>
Tipo	SCREWTY M12 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409952
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Borsa di plastica

**SCREWTY M12 KO O. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto	14.5 g
------------	--------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore**

Filettatura del collegamento	M12	Grandezza	14.5 mm
------------------------------	-----	-----------	---------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		