

SCREWTY M8 KO O. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



L'utensile di fissaggio Screwty® è indicato per connettori circolari M8 con dimensioni esterne della rondella zigrinata pari a $10 \pm 0,3$ mm. La coppia di serraggio è pari a 0,5-0,6 Nm.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Cable gland tool adapter for moulded M8 lines |
| N. d'ordine | 1900110000 |
| Tipo | SCREWTY M8 KO O. SD |
| GTIN (EAN) | 4032248409969 |
| CPZ | 1 Pieza |
| Imballaggio | Borsa di plastica |

SCREWTY M8 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | |
|------------|---------|
| Peso netto | 11.44 g |
|------------|---------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Non interessato |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

| | | | |
|------------------------------|----|-----------|-------|
| Filettatura del collegamento | M8 | Grandezza | 10 mm |
|------------------------------|----|-----------|-------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ETIM 10.0 | EC000149 | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 | | |