

SCREWTY M8 KO O. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

L'utensile di fissaggio Screwty® è indicato per connettori circolari M8 con dimensioni esterne della rondella zigrinata pari a $10 \pm 0,3$ mm. La coppia di serraggio è pari a 0,5-0,6 Nm.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Adattatore per pressacavi per linee stampate M8
N. d'ordine	1900110000
Tipo	SCREWTY M8 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409969
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Borsa di plastica

SCREWTY M8 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto	11.44 g
------------	---------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Filettatura del collegamento	M8	Grandezza	10 mm
------------------------------	----	-----------	-------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		