

**SCREWTY M8F KO O. SD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

L'utensile di fissaggio Screwty® è indicato per connettori circolari M12 confezionabili liberamente con dimensioni esterne della rondella zigrinata pari a  $11,9 \pm 0,3$  mm. La coppia di serraggio è pari a 0,5-0,6 Nm.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cable gland tool adapter for M8 connectors
N. d'ordine	<a href="#">1900130000</a>
Tipo	SCREWTY M8F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248431267
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Borsa di plastica

**SCREWWTY M8F KO O. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Dimensioni e pesi**

Peso netto 13.2 g

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore**

Filettatura del collegamento	M8	Grandezza	11.9 mm
------------------------------	----	-----------	---------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		