

**HDC 32B SBU 2PG36G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 10, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 36 |
| N. d'ordine | <a href="#">1902640000</a>                                                                                                                                                              |
| Tipo        | HDC 32B SBU 2PG36G                                                                                                                                                                      |
| GTIN (EAN)  | 4032248585649                                                                                                                                                                           |
| CPZ         | 1 Pieza                                                                                                                                                                                 |

## HDC 32B SBU 2PG36G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E92202

## Dimensioni e pesi

|                      |          |                        |             |
|----------------------|----------|------------------------|-------------|
| Profondità           | 139.4 mm | Profondità (pollici)   | 5.4882 inch |
| Posizione verticale  | 79 mm    | Altezza (pollici)      | 3.1102 inch |
| Larghezza            | 97 mm    | Larghezza (pollici)    | 3.8189 inch |
| Altezza di fissaggio | 67 mm    | Larghezza di fissaggio | 112 mm      |
| Peso netto           | 572 g    |                        |             |

## Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

|                    |                    |                                |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Resistenza chimica | Sostanza           | Acetone                        |
|                    | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
|                    | Sostanza           | Olio di perforazione           |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Diesel                         |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Alcool etilico                 |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Olio per trasmissione          |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Olio idraulico                 |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Refrigerante                   |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Benzina di petrolio            |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Sudore                         |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Benzina super                  |
|                    | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
|                    | Sostanza           | Acqua                          |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | UV                             |
|                    | Resistenza chimica | Instabile                      |
|                    | Sostanza           | Ozono                          |
|                    | Resistenza chimica | Instabile                      |

## HDC 32B SBU 2PG36G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dati generali

|                     |                        |                                  |                          |
|---------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Coppia di serraggio | 2 Nm                   | Materiale base della custodia    | alluminio pressofuso     |
| Superficie          | Verniciatura a polvere | Grado di protezione              | IP65, in stato collegato |
| Custodie EMC        | No                     | Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile    |

## Dimensioni


|                                  |         |                      |                 |
|----------------------------------|---------|----------------------|-----------------|
| Distanza tra i fori lunghezza A2 | 112 mm  | Entrata cavo         | con filettatura |
| Larghezza custodia C             | 82.5 mm | Larghezza zoccolo C1 | 92.5 mm         |
| Lunghezza, custodie              | 94 mm   | Altezza Custodia B   | 79 mm           |
| Altezza Zoccolo B1               | 5 mm    |                      |                 |

## Esecuzione

|                                |                             |                                               |                    |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Dimensione entrate cavi        | PG 36                       | Parte superiore/Parte inferiore/<br>Coperchio | Parte inferiore    |
| Coppia di serraggio            | 2 Nm                        | Numero entrate cavo in alto                   | 0                  |
| Numero entrate cavo laterali   | 2                           | Esecuzione custodia                           | Custodia di base   |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio trasversale in basso | Forma                                         | Standard           |
| Dimensioni di installazione    | 10                          | Entrata cavo                                  | con filettatura    |
| Tipo                           | Custodia di base            | Versione con gancio                           | Gancio trasversale |
| Guarnizione                    | NBR                         | Filettatura (interna)                         | PG 36              |
| Colore (RAL)                   | RAL 7035                    | BG                                            | 10                 |
| Adatti per ModuPlug®           | Sì                          |                                               |                    |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**Disegni**

## HDC 32B SBU 2PG36G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Calotta, entrata cavo laterale



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC 32B TSB 1PG29G         | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1666840000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 10, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN)  | 4008190424046              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo        | HDC 32B TSB 1M32G          | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1788400000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 10, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN)  | 4032248205936              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32  |

## Calotta, entrata cavo dall'alto



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                        |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC 32B TOBU 1M40G         | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1221070000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 10, Grado di protezione:  |
| GTIN (EAN)  | 4032248998180              | IP65, in stato collegato, Custodia connettore, Entrata cavo dall'alto, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 40   |

## HDC 32B SBU 2PG36G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

|             |                            |                                                                        |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC 32B TOBU 1PG29G        | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1666870000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 10, Grado di protezione:  |
| GTIN (EAN)  | 4008190424077              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29  |
| Tipo        | HDC 32B TOBU 1M32G         | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1788430000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 10, Grado di protezione:  |
| GTIN (EAN)  | 4032248205967              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32   |

## Coperchio



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                         |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC 32B DODQ 4BO           | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1165790000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 10, Grado di protezione:   |
| GTIN (EAN)  | 4032248964512              | IP65, in stato collegato, Coperchio per parti inferiori della custodia, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio trasversale in basso, Standard                                   |