

Illustrazione del prodotto

Serie K Klippon®, Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon K (custodia vuota in alluminio), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 52 mm, Larghezza: 91 mm, Profondità: 3 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincata, zincato, argento
N. d'ordine	1905270000
Tipo	MOPL K2 N FE
GTIN (EAN)	4032248524433
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	3 mm	Profondità (pollici)	0.1181 inch
Posizione verticale	52 mm	Altezza (pollici)	2.0472 inch
Larghezza	91 mm	Larghezza (pollici)	3.5827 inch
Altezza di fissaggio	26 mm	Larghezza di fissaggio	82 mm
Peso netto	46 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	2 mm	Superficie	zincato
Materiale di base	Lamiera d'acciaio, zincata		

Dati generali Accessori

Spessore materiale	2 mm	Superficie	zincato
Materiale di base	Lamiera d'acciaio, zincata	Larghezza di fissaggio	82 mm
Altezza di fissaggio	26 mm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

TS 15

Serie K Klippon®, Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TS15X5 ST K2	Versione	
N. d'ordine	8000003884	Guida di supporto, TS 15, Larghezza: 90 mm, senza foro longitudinale,	
GTIN (EAN)	4050118652505	acciaio, zincato galvanicamente e passivato	
CPZ	20 ST		