

VG PG48-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, diritto, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, poliammide 6
N. d'ordine	1909850000
Tipo	VG PG48-K67
GTIN (EAN)	4032248536771
CPZ	10 Pieza

VG PG48-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	53.5 mm	Altezza (pollici)	2.1063 inch
Lunghezza	67.5 mm	Lunghezza (pollici)	2.6575 inch
Peso netto	92.7 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio -20 °C...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati Generali

Diametro cavo, esterno, max.	44 mm	Diametro cavo, esterno, min.	34 mm
Coppia di serraggio	14 Nm	Silicone	No
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C	Passo del filetto	1.59 mm
Alogen	No	Apertura della chiave 1	65 mm
Grado di protezione	IP67	Pressacavo	PG
Materiale di base	poliammide 6	Inserto di tenuta stagna	NBR
Filettatura (esterna)	PG 48	Lunghezza filettatura	14 mm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	21.00 Nm	Coppia di serraggio controdato, min.	13.50 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	14.50 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	13.50 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	19.00 Nm	Coppia di serraggio controdato, max.	14.50 Nm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG PG48-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Dadi in plastica, grigi



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKMU PG48-K GR	Versione
N. d'ordine	1719090000	SKMU PA (controdado di plastica), Controdado, PG 48, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190352318	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
CPZ	25 ST	

Guarnizione piatta in neoprene - GWDR NP



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR PG48-NP	Versione
N. d'ordine	1719630000	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, PG 48,
GTIN (EAN)	4008190352899	neoprene
CPZ	5 ST	

Guarnizione piatta in polietilene - GWDR PO



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR PG48-PO	Versione
N. d'ordine	1719530000	GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, PG 48,
GTIN (EAN)	4008190352790	Polietilene
CPZ	5 ST	