

**SCREWTY SET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

L'utensile ideale per qualsiasi applicazione Screwty® è l'utensile universale ideale per serrare tutti i comuni cavi per sensori e attuatori. Con Screwty® è possibile raggiungere facilmente anche i connettori circolari meno accessibili. I connettori possono essere allentati e serrati senza sforzo e con una semplice rotazione. Screwty® è una soluzione universale unica nel suo genere che può essere utilizzata con la maggior parte dei cavi e dei connettori, anche di altri fornitori (oltre il 90%). Screwty® è composto da un'impugnatura con il classico collegamento 1/4". Per questo può essere utilizzato per tutti i formati: per i connettori circolari M12 e M8, i connettori maschi e femmine confezionabili liberamente M12F e M8F, nonché per tutti i connettori maschio e femmina M23.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Versione    | Utensile per pressacavi per linee e connettori M8, M12 |
| N. d'ordine | <a href="#">1910000000</a>                             |
| Tipo        | SCREWTY SET                                            |
| GTIN (EAN)  | 4032248436842                                          |
| CPZ         | 1 Pieza                                                |
| Imballaggio | scatola di cartone                                     |

## SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|            |          |
|------------|----------|
| Peso netto | 190.08 g |
|------------|----------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Non interessato             |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati tecnici

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Descrizione articolo | Utensile avvitato per cavi e giunti M8, M12 |
|----------------------|---------------------------------------------|

## Nota importante

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni sul prodotto | Dotazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impugnatura standard 1/4 pollici</li> <li>• Attacco M8 per linee sagomate</li> <li>• Attacco M8F per giunti personalizzabili</li> <li>• Attacco M12 per linee sagomate</li> <li>• Attacco M12F per giunti personalizzabili</li> </ul> |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 |             |             |

## SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



L'utensile di fissaggio Screwty® è indicato per connettori circolari M23 confezionabili liberamente o stampati a iniezione con dimensioni esterne della rondella zigrinata pari a  $26,2 \pm 0,3$  mm. La coppia di serraggio è pari a 2-2,5 Nm.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                      |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Tipo        | SCREWTY M23                | Versione                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1981560000</a> | Adattatore per pressacavi per connettori e linee M23 |
| GTIN (EAN)  | 4032248677702              |                                                      |
| CPZ         | 1 ST                       |                                                      |

## Screwty per cavi sovrastampati M12 codificati K e L



Weidmüller propone un'ampia gamma di utensili e accessori per il cablaggio dei sensori-attuatori.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD   | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">2522710000</a> | Adattatore per pressacavi per linee stampate M12, con codice K e L |
| GTIN (EAN)  | 4050118534566              |                                                                    |
| CPZ         | 1 ST                       |                                                                    |
| Tipo        | SCREWTY M12 K+L O.SD       | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">2486610000</a> | Adattatore per pressacavi per linee stampate M12, con codice K e L |
| GTIN (EAN)  | 4050118497403              |                                                                    |
| CPZ         | 1 ST                       |                                                                    |