

TS35/324 KLIPPON K7 CSS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Simile alla figura**

Come da figura

Serie K Klippon®, Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 324 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
N. d'ordine	1910130000
Tipo	TS35/324 KLIPPON K7 CSS
GTIN (EAN)	4032248537044
CPZ	1 Pieza

TS35/324 KLIPPON K7 CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	7.5 mm	Profondità (pollici)	0.2953 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza	324 mm	Larghezza (pollici)	12.7559 inch
Peso netto	120 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1 mm	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Norme	DIN EN 60715	Superficie	zincato, cromato
Resistenza agli urti	10.00 J	Materiale di base	acciaio

Dati generali Accessori

Spessore materiale	1 mm	Superficie	zincato, cromato
Materiale di base	acciaio		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		