
CLI C 02-27 SDR SG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm² a max. 70 mm² sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 27 x
	3.4 mm, su richiesta cliente
N. d'ordine	<u>1912510000</u>
Tipo	CLI C 02-27 SDR SG
GTIN (EAN)	4032248542291
CPZ	100 Pieza

1

CLI C 02-27 SDR SG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni					
ROHS	Conforme				
	Contorne				
Dimensioni e pesi					
Profondità	3.5 mm	Profondità (pollici)	0.1378 inch		
Posizione verticale	27 mm	Altezza (pollici)	1.063 inch		
Larghezza	3.4 mm	Larghezza (pollici)	0.1339 inch		
Peso netto	1.43 g				
Temperature					
Campo delle temperature di impiego	-3060 °C				
Conformità ambientale del p	rodotto				
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione				
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%				
Dati generali					
Orientamento della stampa	orizzontale	Tipo di stampa	custom		
Processo di stampa	Stampa a getto d'inchiostro	Versione	Loop		
Larghezza	3.4 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		
Campo delle temperature di impiego, max.	60 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C		
Colori	su richiesta cliente	Alogeni	Sì		
Materiale di base	PVC, flessibile, senza cadmio	Colore stampa	nero		
Caratteri stampati	su richiesta del cliente	Campo delle temperature di impiego	-3060 °C		
Imprint	Simboli speciali				
Segnafili e segnacavi					
Alogeni	Sì	Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm ²		
			·		
Sezione di collegamento cavo, min.	0.2 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.			
Sezione di collegamento cavo, min. Diametro esterno del conduttore, min. Sezione di collegamento dei conduttor	1.3 mm	Diametro esterno del conduttore, max. Diametro esterno conduttore	3 mm 1.3 - 3 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Data di creazione 10.11.2025 04:29:15 MEZ

Versione catalogo / Disegni

CLI C 02-27 SDR SG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni



Come da figura