

**CLI M 2-27 SDR SG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I marcatori CLI M vengono inseriti sulle strisce di supporto CLI MH e fissati per mezzo di fascette serracavo. Questo sistema è particolarmente adatto a conduttori e cavi con grandi sezioni. Vantaggi:

- Marcatore combinato per cavi e tubi
- Una grandezza per tutti i diametri a partire da 16 mm<sup>2</sup>
- Possibilità di combinazioni illimitate
- Marcatori chiusi fissati in modo permanente
- Ottima leggibilità

**Dati generali per l'ordinazione**

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Versione           | CableLine, Segnafili e segnacavi, 10 - 317 mm, 27 x 11.4 mm, giallo |
| N. d'ordine        | <a href="#">1912870000</a>                                          |
| Tipo               | CLI M 2-27 SDR SG                                                   |
| GTIN (EAN)         | 4032248542703                                                       |
| CPZ                | 100 Pieza                                                           |
| Stato consegna     | Disdetto                                                            |
| Disponibile fino a | 2025-12-10T00:00:00+01:00                                           |

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 3 mm    | Profondità (pollici) | 0.1181 inch |
| Posizione verticale | 27 mm   | Altezza (pollici)    | 1.063 inch  |
| Larghezza           | 11.4 mm | Larghezza (pollici)  | 0.4488 inch |
| Peso netto          | 0.72 g  |                      |             |

## Temperature

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati generali

|                                              |                                                |            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| Tipo di stampa                               | custom                                         |            |
| Processo di stampa                           | Stampa a getto d'inchiostro                    |            |
| Versione                                     | Loop                                           |            |
| Larghezza                                    | 11.4 mm                                        |            |
| Classe d'infiammabilità UL 94                | V-0                                            |            |
| Campo delle temperature di impiego, max.     | 80 °C                                          |            |
| Campo delle temperature di impiego, min.     | -30 °C                                         |            |
| Colori                                       | giallo                                         |            |
| Alogeni                                      | Sì                                             |            |
| Materiale di base                            | PVC, flessibile, senza cadmio                  |            |
| Colore stampa                                | nero                                           |            |
| Caratteri stampati                           | su richiesta del cliente                       |            |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura                             | Componente |
| Numero di marcatori per combinazione         | 1 Component part = Conductor and cable markers |            |
| Campo delle temperature di impiego           | -30...80 °C                                    |            |
| Imprint                                      | Simboli speciali                               |            |

## Segnafile e segnacavi

|                                        |              |                                       |             |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|
| Alogeni                                | Sì           | Sezione di collegamento cavo, max.    | 500 mm²     |
| Sezione di collegamento cavo, min.     | 16 mm²       | Diametro esterno del conduttore, max. | 317 mm      |
| Diametro esterno del conduttore, min.  | 10 mm        | Diametro esterno conduttore           | 10 - 317 mm |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 16 - 500 mm² |                                       |             |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Disegni**



Come da figura