

## SCREWTY SET -DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



L'utensile ideale per qualsiasi applicazione Screwty® è l'utensile universale ideale per serrare tutti i comuni cavi per sensori e attuatori. Con Screwty® è possibile raggiungere facilmente anche i connettori circolari meno accessibili. I connettori possono essere allentati e serrati senza sforzo e con una semplice rotazione. Screwty® è una soluzione universale unica nel suo genere che può essere utilizzata con la maggior parte dei cavi e dei connettori, anche di altri fornitori (oltre il 90%). Screwty® è composto da un'impugnatura con il classico collegamento 1/4". Per questo può essere utilizzato per tutti i formati: per i connettori circolari M12 e M8, i connettori maschi e femmine confezionabili liberamente M12F e M8F, nonché per tutti i connettori maschio e femmina M23.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors |
| N. d'ordine | <a href="#">1920000000</a>                        |
| Tipo        | SCREWTY SET -DM                                   |
| GTIN (EAN)  | 4032248436859                                     |
| CPZ         | 1 Pieza   |
| Imballaggio | scatola di cartone                                |

## SCREWTY SET -DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 312 g |
|------------|-------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Non interessato             |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

|                                       |        |                                       |        |
|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| Regolazione coppia di serraggio, max. | 1.7 Nm | Regolazione coppia di serraggio, min. | 0.5 Nm |
|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|

## Nota importante

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Informazioni sul prodotto | Dotazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cacciavite con coppia di serraggio 0.5-1.7 Nm + ausilio per la regolazione</li> <li>• Lama intercambiabile 1/4 pollici</li> <li>• Attacco M8 per linee sagomate</li> <li>• Attacco M8F per giunti personalizzabili</li> <li>• Attacco M12 per linee sagomate</li> <li>• Attacco M12F per giunti personalizzabili</li> </ul> |
|---------------------------|---|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 |             |             |