

**WSM SERVICE BOX KOMP.****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

WSM è un sistema di siglatura completo per cavi, conduttori, tubi e componenti che fornisce una siglatura permanente in ambienti incompatibili con altri tipi di marcatori. Questa linea di prodotti è costituita da piastrine di siglatura, supporti e fascette serracavo in acciaio inox, disponibili singolarmente o nella versione completa del set WSM e del Service Box.

**Vantaggi:**

- Stampa resistente del testo con forte contrasto per una leggibilità ottimale
- Resistenza al calore, al freddo, alla corrosione, agli acidi, alle sostanze chimiche, al fuoco ecc.
- Siglatura con un solo carattere e più caratteri, anche combinabile
- Montaggio veloce
- Ideale per l'ambiente esterno
- Semplice fissaggio con fascette serracavo

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Marcatori in acciaio inox, Segnafili e segnacavi, 330 x 174 mm, argento
N. d'ordine	<a href="#">1924930000</a>
Tipo	WSM SERVICE BOX KOMP.
GTIN (EAN)	4032248565160
CPZ	1 Pieza

**WSM SERVICE BOX KOMP.**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	109 mm	Profondità (pollici)	4.2913 inch
Posizione verticale	330 mm	Altezza (pollici)	12.9921 inch
Larghezza	174 mm	Larghezza (pollici)	6.8504 inch
Peso netto	1169 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego 250 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Orientamento della stampa	orizzontale	
Tipo di stampa	Standard	
Larghezza	174 mm	
Campo delle temperature di impiego, max.	250 °C	
Colori	argento	
Materiale di base	Acciaio inox 1.4404	
Caratteri stampati	Caratteri misti	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Componente
Numero di marcatori per combinazione	1 Component part = Conductor and cable markers	
Campo delle temperature di impiego	250 °C	
Imprint	vedi testo	

**Segnafili e segnacavi**

Sezione di collegamento cavo, max. 500 mm<sup>2</sup> Sezione di collegamento cavo, min. 16 mm<sup>2</sup>  
Sezione di collegamento dei conduttori 16 - 500 mm<sup>2</sup>

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		