## WSM SERVICE BOX KOMP.



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







WSM è un sistema di siglatura completo per cavi, conduttori, tubi e componenti che fornisce una siglatura permanente in ambienti incompatibili con altri tipi di marcatori. Questa linea di prodotti è costituita da piastrine di siglatura, supporti e fascette serracavo in acciaio inox, disponibili singolarmente o nella versione completa del set WSM e del Service Box.

#### Vantaggi:

- Stampa resistente del testo con forte contrasto per una leggibilità ottimale
- Resistenza al calore, al freddo, alla corrosione, agli acidi, alle sostanze chimiche, al fuoco ecc.
- Siglatura con un solo carattere e più caratteri, anche combinabile
- Montaggio veloce
- Ideale per l'ambiente esterno
- Semplice fissaggio con fascette serracavo

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Marcatori in acciaio inox, Segnafili e segnacavi,
	330 x 174 mm, argento
N. d'ordine	<u>1924930000</u>
Tipo	WSM SERVICE BOX KOMP.
GTIN (EAN)	4032248565160
CPZ	1 Pieza

1



## WSM SERVICE BOX KOMP.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Conforme				
Dimensioni e pesi				
109 mm	Profondità (pollici)	4.2913 inch		
330 mm	Altezza (pollici)	12.9921 inch		
174 mm	Larghezza (pollici)	6.8504 inch		
1169 g				
	330 mm 174 mm	109 mm Profondità (pollici) 330 mm Altezza (pollici) 174 mm Larghezza (pollici)		

#### **Temperature**

Campo delle temperature di impiego 250 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati generali

Orientamento della stampa	orizzontale	
Tipo di stampa	Standard	
Larghezza	174 mm	
Campo delle temperature di impiego, max.	250 °C	
Colori	argento	-
Materiale di base	Acciaio inox 1.4404	
Caratteri stampati	Caratteri misti	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Componente
Numero di marcatori per combinazione	1 Component part = Conductor and cable markers	
Campo delle temperature di impiego	250 °C	
Imprint	vedi testo	

# Segnafili e segnacavi

Sezione di collegamento cavo, max.	500 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm²
Sezione di collegamento dei conduttori	16 - 500 mm <sup>2</sup>		

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Data di creazione 15.11.2025 04:14:46 MEZ

Versione catalogo / Disegni