

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



L'utensile ideale per qualsiasi applicazione Screwty® è l'utensile universale ideale per serrare tutti i comuni cavi per sensori e attuatori. Con Screwty® è possibile raggiungere facilmente anche i connettori circolari meno accessibili. I connettori possono essere allentati e serrati senza sforzo e con una semplice rotazione. Screwty® è una soluzione universale unica nel suo genere che può essere utilizzata con la maggior parte dei cavi e dei connettori, anche di altri fornitori (oltre il 90%). Screwty® è composto da un'impugnatura con il classico collegamento 1/4". Per questo può essere utilizzato per tutti i formati: per i connettori circolari M12 e M8, i connettori maschi e femmine confezionabili liberamente M12F e M8F, nonché per tutti i connettori maschio e femmina M23.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Bolting tool
N. d'ordine	1939170000
Tipo	SAI-SCREWTY TOOL BOX
GTIN (EAN)	4032248615490
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Valigetta di plastica + modulo inserti

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	1320 g
------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	94cdd44c-1fa6-459f-83e6-3e41b4ab9be6

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Regolazione coppia di serraggio, max.	7 Nm	Regolazione coppia di serraggio, min.	0.5 Nm
---------------------------------------	------	---------------------------------------	--------

Nota importante

Informazioni sul prodotto

Dotazione:

- Cacciavite con coppia di serraggio 0.5-1.7 Nm + ausilio per la regolazione
- Cacciaviti con coppia di serraggio 2.0-7.0 Nm
- Lama intercambiabile 1/4 pollici
- Attacco M8 per linee sagomate
- Attacco M8F per giunti personalizzabili
- Attacco M12 per linee sagomate
- Attacco M12F per giunti personalizzabili
- Set di lame:
 Torx T8 / T10 / T20 / T25
 Chiave Allen 2.5 / 3.0 / 4.0
 Taglio a croce PH0 / PH1 / PH2
 Scanalate 0.5x3.0 / 0.6x3.5 / 0.8x4.0
- Valigetta di plastica + modulo inserti

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		