

SAI-SCREWTY TOOL BOX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**L'utensile ideale per qualsiasi applicazione**

Screwty® è l'utensile universale ideale per serrare tutti i comuni cavi per sensori e attuatori. Con Screwty® è possibile raggiungere facilmente anche i connettori circolari meno accessibili. I connettori possono essere allentati e serrati senza sforzo e con una semplice rotazione. Screwty® è una soluzione universale unica nel suo genere che può essere utilizzata con la maggior parte dei cavi e dei connettori, anche di altri fornitori (oltre il 90%). Screwty® è composto da un'impugnatura con il classico collegamento 1/4". Per questo può essere utilizzato per tutti i formati: per i connettori circolari M12 e M8, i connettori maschi e femmine confezionabili liberamente M12F e M8F, nonché per tutti i connettori maschio e femmina M23.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Bolting tool
N. d'ordine	1939170000
Tipo	SAI-SCREWTY TOOL BOX
GTIN (EAN)	4032248615490
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Valigetta di plastica + modulo inserti

SAI-SCREWTRY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Dimensioni e pesi

Peso netto 1320 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Non interessato
REACH SVHC Lead 7439-92-1

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Regolazione coppia di serraggio, max. 7 Nm Regolazione coppia di serraggio, min. 0.5 Nm

Nota importante

Informazioni sul prodotto

Dotazione:

- Cacciavite con coppia di serraggio 0.5-1.7 Nm + ausilio per la regolazione
- Cacciaviti con coppia di serraggio 2.0-7.0 Nm
- Lama intercambiabile 1/4 pollici
- Attacco M8 per linee sagomate
- Attacco M8F per giunti personalizzabili
- Attacco M12 per linee sagomate
- Attacco M12F per giunti personalizzabili
- Set di lame:
Torx T8 / T10 / T20 / T25
Chiave Allen 2.5 / 3.0 / 4.0
Taglio a croce PH0 / PH1 / PH2
Scanalate 0.5x3.0 / 0.6x3.5 / 0.8x4.0
• Valigetta di plastica + modulo inserti

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		