

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spina incorporata, Filettatura di montaggio: , Numero di poli:
N. d'ordine	1950270000
Tipo	SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA
GTIN (EAN)	4032248632794
CPZ	1 Pieza

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	16.72 g
------------	---------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Materiale base della custodia	Acciaio, inossidabile	Pressacavo	PG 9, M 20
-------------------------------	-----------------------	------------	------------

Dati generali

Materiale base della custodia	Acciaio, inossidabile	Pressacavo	PG 9, M 20
Materiale di base	PVC	Collegamento	2 Vite
Diametro esterno conduttore	-		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Schema dei poli**