


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	segnafili, Segnafili e segnacavi, 8 - 11 mm, 50.8 x 21.1 mm, giallo
N. d'ordine	<u>1961940000</u>
Tipo	HSS-HF 1/2 8.0-11.0/50Y
GTIN (EAN)	4032248642632
CPZ	1500 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-02

27-28-11-02

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

ROHS	Conforme			
NOTIS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
D ( 15)	0.77	D ( 15) ( 11) 1)	0.0000: 1	
Profondità	0.77 mm	Profondità (pollici)	0.0303 inch	
Posizione verticale	50.8 mm	Altezza (pollici)	2 inch	
Larghezza	21.1 mm	Larghezza (pollici)	0.8307 inch	
Peso netto	1.8 g			
Temperature				
Campo delle temperature di impiego	-55105 °C			
Conformità ambientale del pr	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati generali				
Colors materials assemble as disc	A	Ting di sasson	Manage	
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	Tipo di stampa	Neutro	
Larghezza	21.1 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C	Colori	giallo	
Alogeni	No	Materiale di base	Poliolefina	
Caratteri stampati	senza	Industrie consigliate	Trasporti	
stampante compatibile	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	Campo delle temperature di impiego	-55105 °C	
Segnafili e segnacavi				
Alogeni	No 2	Sezione di collegamento cavo, max.	35 mm <sup>2</sup>	
Sezione di collegamento cavo, min.	25 mm <sup>2</sup>	Diametro esterno del conduttore, max.	11 mm	
Diametro esterno del conduttore, min.	8 mm	Velocità di calettamento	2:1	
Temperatura di ritiro consigliata	90 °C	Larghezza del campo di testo	50.8 mm	
Altezza del campo di testo	20.2 mm	Diametro esterno conduttore	8 - 11 mm	
Sezione di collegamento dei conduttori	25 - 35 mm²			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01	
202.000.1	<u></u>	202A00 10.0	<u>-, -, 0 0 + 0 1</u>	

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-28-11-02

27-28-11-02

27-28-11-02






### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni








#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

#### Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo RIBBON MM-HS 60/300 SW N. d'ordine 2448880000

4050118462944

CPZ 1 ST

GTIN (EAN)

Versione Ink ribbon

#### **THM MULTIMARK**



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo MULTIMARK ROLLER 115 Versione

N. d'ordine 1357420000
GTIN (EAN) 4050118160314
CPZ 1 ST

## **THM MULTIMARK PLUS**



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versione

N. d'ordine 2672590000

GTIN (EAN) 4050118708097

CPZ 1 ST

Data di creazione 16.11.2025 09:11:51 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4