

IE-PH-V04P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-106 Var.4
(IEC24702) in plastica, custodia vuota

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodia vuota, Calotta, Variante 4 secondo IEC 61076-3-106, IP67
N. d'ordine	1962520000
Tipo	IE-PH-V04P
GTIN (EAN)	4032248644650
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni

ROHS ConformeUL File Number Search [Sito web UL](#)N° Certificato (cULus) E316369

Dimensioni e pesi

Profondità	60.2 mm	Profondità (pollici)	2.3701 inch
Posizione verticale	20.1 mm	Altezza (pollici)	0.7913 inch
Larghezza	21.2 mm	Larghezza (pollici)	0.8346 inch
Peso netto	12.8 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzioneREACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Colori	altro	Materiale base della custodia	PA UL 94 V0
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	750

Standard generali


Connettori a norma IEC 61076-3-106 Var. 4 N° Certificato (cULus) E316369

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Disegni

Disegno quotato



RJ45

Inserti RJ45 per connettori plug-in ver.1 / 4 / 5 / 14 e scatole di giunzione IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-RJ45-FH	Versione
N. d'ordine	1962730000	Inserto maschio RJ45 IDC, Inserto maschio AWG 22, TIA-568A, EIA/
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA T568 B, PROFINET
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-PI-RJ45-TH	Versione
N. d'ordine	1962720000	Inserto maschio RJ45 IDC, Inserto maschio AWG 24
GTIN (EAN)	4032248644834	
CPZ	10 ST	

LWL-LC

Inserti LWL per connettori Var.1 / 4 / 14

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-2LC-MM	Versione
N. d'ordine	1962780000	Inserto LC, Inserto maschio 2 LC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
CPZ	10 ST	

Hybrid

Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14

IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-HYB-10P	Versione
N. d'ordine	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Versione
N. d'ordine	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
CPZ	300 ST	

Calotte antipolvere




Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PP-V04P	Versione
N. d'ordine	1963890000	Calotta protez. p. cust. connett.
GTIN (EAN)	4032248646319	
CPZ	10 ST	

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1857440000	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco, autoadesivo
GTIN (EAN)	4032248402731	
CPZ	200 ST	