

IE-PH-V04P-BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-106 Var.4
(IEC24702) in plastica, custodia vuota

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Custodia vuota, Protezione antipiegamento custodia connettore, Variante 4 secondo IEC 61076-3-106, IP67 |
| N. d'ordine | 1962530000 |
| Tipo | IE-PH-V04P-BP |
| GTIN (EAN) | 4032248644667 |
| CPZ | 10 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni

ROHS ConformeUL File Number Search [Sito web UL](#)N° Certificato (cULus) E316369

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità | 108.7 mm | Profondità (pollici) | 4.2795 inch |
| Posizione verticale | 20.1 mm | Altezza (pollici) | 0.7913 inch |
| Larghezza | 21.2 mm | Larghezza (pollici) | 0.8346 inch |
| Peso netto | 1.75 g | | |

Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzioneREACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

| | | | |
|---------------------|-------|-------------------------------|-------------|
| Colori | altro | Materiale base della custodia | PA UL 94 V0 |
| Grado di protezione | IP67 | Cicli di inserimento | 750 |

Standard generali


Connettori a norma IEC 61076-3-106 Var. 4 N° Certificato (cULus) E316369

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-01-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-01-04 | | |

Disegni

Disegno quotato



Accessori

RJ45



Inserti RJ45 per connettori plug-in ver.1 / 4 / 5 / 14 e scatole di giunzione IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|----------|--|
| Tipo | IE-PI-RJ45-FH | Versione | |
| N. d'ordine | 1962730000 | Versione | Inserto maschio RJ45 IDC, Inserto maschio AWG 22, TIA-568A, EIA/ |
| GTIN (EAN) | 4032248654017 | Versione | TIA T568 B, PROFINET |
| CPZ | 10 ST | | |
| Tipo | IE-PI-RJ45-TH | Versione | |
| N. d'ordine | 1962720000 | Versione | Inserto maschio RJ45 IDC, Inserto maschio AWG 24 |
| GTIN (EAN) | 4032248644834 | | |
| CPZ | 10 ST | | |

LWL-LC



Inserti LWL per connettori Var.1 / 4 / 14

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|----------|---|
| Tipo | IE-PI-2LC-MM | Versione | |
| N. d'ordine | 1962780000 | Versione | Inserto LC, Inserto maschio 2 LC, Multimode |
| GTIN (EAN) | 4032248644865 | | |
| CPZ | 10 ST | | |

Hybrid



Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14

IE-PH-V04P-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | IE-PI-HYB-10P | Versione |
| N. d'ordine | 1068990000 | Insert, for plug insert, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248823963 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | IE-PIC-HYB-S-0,5-300 | Versione |
| N. d'ordine | 1096180000 | Crimp contact, for plug insert, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248869152 | |
| CPZ | 300 ST | |

Calotte antipolvere




Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo | IE-PP-V04P | Versione |
| N. d'ordine | 1963890000 | Calotta protez. p. cust. connett. |
| GTIN (EAN) | 4032248646319 | |
| CPZ | 10 ST | |

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | ESG 9/11 K MC NE WS | Versione |
| N. d'ordine | 1857440000 | ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco, autoadesivo |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | |
| CPZ | 200 ST | |