

**IE-PH-V04P-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-106 Var.4  
(IEC24702) in plastica, custodia vuota

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Custodia vuota, Protezione antipiegamento custodia connettore, Variante 4 secondo IEC 61076-3-106, IP67
N. d'ordine	<a href="#">1962530000</a>
Tipo	IE-PH-V04P-BP
GTIN (EAN)	4032248644667
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

Omologazioni

ROHS ConformeUL File Number Search [Sito web UL](#)N&deg; Certificato (cULus) E316369

### Dimensioni e pesi

Profondità	108.7 mm	Profondità (pollici)	4.2795 inch
Posizione verticale	20.1 mm	Altezza (pollici)	0.7913 inch
Larghezza	21.2 mm	Larghezza (pollici)	0.8346 inch
Peso netto	1.75 g		

### Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati generali

Colori	altro	Materiale base della custodia	PA UL 94 V0
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	750

### Standard generali


Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 4	N&deg; Certificato (cULus)	E316369
--------------------	------------------------	----------------------------	---------

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

**Disegni**

**Disegno quotato**



## Accessori

### RJ45



Inserti RJ45 per connettori plug-in ver.1 / 4 / 5 / 14 e scatole di giunzione IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-RJ45-FH	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1962730000</a>	Inserto maschio RJ45 IDC, Inserto maschio AWG 22, TIA-568A, EIA/
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA T568 B, PROFINET
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-PI-RJ45-TH	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1962720000</a>	Inserto maschio RJ45 IDC, Inserto maschio AWG 24
GTIN (EAN)	4032248644834	
CPZ	10 ST	

### LWL-LC



Inserti LWL per connettori Var.1 / 4 / 14

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-2LC-MM	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1962780000</a>	Inserto LC, Inserto maschio 2 LC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
CPZ	10 ST	

### Hybrid



Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14

## IE-PH-V04P-BP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-HYB-10P	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1068990000</a>	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
CPZ	300 ST	

## Calotte antipolvere




Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PP-V04P	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1963890000</a>	Calotta protez. p. cust. connett.
GTIN (EAN)	4032248646319	
CPZ	10 ST	

## neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco, autoadesivo
GTIN (EAN)	4032248402731	
CPZ	200 ST	