


**IE-BI-SCRJ2SC-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Inserto SC, Inserto flangia SCRJ su 2 SC, Single-mode
N. d'ordine	<a href="#">1962870000</a>
Tipo	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645060
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	34 mm	Profondità (pollici)	1.3386 inch
Posizione verticale	13.2 mm	Altezza (pollici)	0.5197 inch
Larghezza	15.6 mm	Larghezza (pollici)	0.6142 inch
Peso netto	0.97 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Descrizione articolo	Inserito flangia SCRJ su 2 SC, Singlemode	Colori	altro
Materiale base della custodia	PA	Grado di protezione	IP67 con custodia
Cicli di inserimento	1000	Composizione	Inseriti connettore e flangia per custodia delle varianti 1, 4 e 14
Tipo di filo	Singlemode	Perdita d'inserzione	≤ 0,5 dB
Collegamento 1	SC	Collegamento 2	SCRJ
Smorzamento a riflusso	≥ 40 dB		

## Standard generali

Connettori a norma	IEC 61754-4, IEC 61754-24
--------------------	---------------------------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

**Disegno quotato**

