


IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto SC, Inserto flangia SCRJ su 2 SC, Single-mode
N. d'ordine	1962870000
Tipo	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645060
CPZ	10 Pieza

IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	34 mm	Profondità (pollici)	1.3386 inch
Posizione verticale	13.2 mm	Altezza (pollici)	0.5197 inch
Larghezza	15.6 mm	Larghezza (pollici)	0.6142 inch
Peso netto	0.97 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...70 °C
Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Descrizione articolo	Inserto flangia SCRJ su 2 SC, Singlemode	Colori	altro
Materiale base della custodia	PA	Grado di protezione	IP67 con custodia
Cicli di inserimento	1000	Composizione	Inserti connettore e flangia per custodia delle varianti 1, 4 e 14
Tipo di filo	Singlemode	Perdita d'inserzione	≤ 0,5 dB
Collegamento 1	SC	Collegamento 2	SCRJ
Smorzamento a riflusso	≥ 40 dB		

Standard generali

Connettori a norma IEC 61754-4, IEC 61754-24

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Disegni

Disegno quotato

