




Inserti LWL per connettori Var.1 / 4 / 14

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto LC, Inserto flangia LC-Duplex, Singlemode
N. d'ordine	1962880000
Tipo	IE-BI-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645077
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	30 mm	Profondità (pollici)	1.1811 inch
Posizione verticale	13.2 mm	Altezza (pollici)	0.5197 inch
Larghezza	15.6 mm	Larghezza (pollici)	0.6142 inch
Peso netto	0.79 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa	Umidità	0…85 % umidità rel.

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Descrizione articolo	Inserto flangia LC-Duplex, Singlemode	Colori	altro
Materiale base della custodia	Zinco pressofuso PBT	Umidità	0…85 % umidità rel.
Grado di protezione	IP67 con custodia	Cicli di inserimento	1000
Composizione	Inserti connettore e flangia adatti per custodia delle varianti 1, 4 e 14	Tipo di filo	Singlemode
Perdita d'inserzione	≤ 0,5 dB	Collegamento 1	LC Duplex
Collegamento 2	LC Duplex	Smorzamento a riflusso	≥ 40 dB

Standard generali


Connettori a norma	IEC 61754-20
--------------------	--------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Disegni

Disegno quotato



Accessori**...per connettori a fibra ottica SC, ST e LC****GOF**

- Per connettori IP20, IP67 e SC/ST in fibra ottica
- Per connettori IP67 e LC in fibra ottica POF
- Per connettori IP20, IP 67 e SC/ST in fibra ottica polimerica
- Per connettori IP67, SC/ST, Mobil cable e Profinet in fibra ottica

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-CT-LC-GOF	Versione	
N. d'ordine	9205330000	Utensile di compressione, Crimpatura esagonale	
GTIN (EAN)	4032248725465		
CPZ	1 ST		