

IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Set di connettori HDC secondo IEC 61076-3-106 Var.5 in metallo incl. inserto RJ45

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Connettore RJ45 crimp, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| N. d'ordine | 1963110000 |
| Tipo | IE-PS-V05M-RJ45-TH |
| GTIN (EAN) | 4032248651610 |
| CPZ | 10 Pieza |

IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° Certificato (cULus) E316369

Dimensioni e pesi

Peso netto 83.28 g

Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Dati generali

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|
| Collegamento 1 | RJ45 | Collegamento 2 | Crimp |
| Descrizione articolo | Variante 5 | Materiale base della custodia | alluminio pressofuso |
| Diametro isolamento, min. | 0.85 mm | Diametro isolamento, max. | 1.05 mm |
| Categoria | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) | Superficie dei contatti | Oro su nichel |
| Diametro di collegamento, rigido | 0.36...0.51 mm | Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG) | AWG 26/1...AWG 24/1 |
| Diametro di collegamento, flessibile | 0.46...0.61 mm | Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG) | AWG 27/7...AWG 24/7 |
| Classificazione MICE M | M3 | Classificazione MICE I | I3 |
| Classificazione MICE C | C1 | Classificazione MICE E | E3 |
| Diametro guaina, min. | 5 mm | Diametro guaina, max. | 12 mm |
| Schermatura | Custodia completa a 360°deg; | Grado di protezione | IP67 |
| Cicli di inserimento | 750 | | |

Proprietà elettriche

Rigidità dielettrica contatto-schermo ≥ 1500 V AC/DC Rigidità dielettrica contatto-contatto ≥ 1000 V AC/DC

Standard generali

Connettori a norma IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51 N° Certificato (cULus) E316369

Classificazioni


ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90

Dati tecnici

ECLASS 15.0

27-44-03-90

Disegno quotato



Accessori**Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | IE-PP-V05M | Versione | |
| N. d'ordine | 1968920000 | Calotta di protezione per custodia a flangia | |
| GTIN (EAN) | 4032248692668 | | |
| CPZ | 10 ST | | |