

**IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Set di connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106  
Var.1 (EtherNet/IP) inserto RJ45 in metallo incl. inserto  
RJ45

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore RJ45 crimp, Variante 1 metallo, protezione antipiegamento, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
N. d'ordine	<a href="#">1963150000</a>
Tipo	IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP
GTIN (EAN)	4032248651658
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&amp;deg; Certificato (cULus) E316369

## Dimensioni e pesi

Peso netto 124.2 g

## Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Temperatura di posa

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

## Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	Crimp
Descrizione articolo	Variante 1 metallo, protezione anti piegamento	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Diametro isolamento, min.	0.85 mm	Diametro isolamento, max.	1.05 mm
Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Diametro di collegamento, rigido	0.36...0.51 mm	Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1
Diametro di collegamento, flessibile	0.46...0.61 mm	Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7
Classificazione MICE M	M3	Classificazione MICE I	I3
Classificazione MICE C	C1	Classificazione MICE E	E3
Diametro guaina, min.	5 mm	Diametro guaina, max.	10 mm
Schermatura	Custodia completa a 360°	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	750		

## Proprietà elettriche

Rigidità dielettrica contatto-schermo  $\geq 1500$  V AC/DC Rigidità dielettrica contatto-contatto  $\geq 1000$  V AC/DC

## Standard generali

Connettori a norma IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51 N&amp;deg; Certificato (cULus) E316369

## Classificazioni

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121  
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90

**Dati tecnici**


---

ECLASS 15.0

27-44-03-90

---

**Disegno quotato**



## IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Calotte antipolvere



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PP-V01P	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1965690000</a>	Calotta protez. p. cust. connett.	
GTIN (EAN)	4032248653911		
CPZ	10 ST		

## neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco, autoadesivo	
GTIN (EAN)	4032248402731		
CPZ	200 ST		