



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Set di connettori PushPull secondo IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) in plastica incl. inserto RJ45

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore RJ45 crimp, Variante 4, protezione antipiegamento, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
N. d'ordine	<u>1963190000</u>
Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
GTIN (EAN)	4032248651672
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-03-90

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
Omologazioni	C UL US		
ROHS	Conforme		
UL File Number Search	Sito web UL		
N° Certificato (cULus)	E316369		
Dimensioni e pesi			
Peso netto	2.7 g		
Temperature	2.7 g		
Temperatura di magazzinaggio Temperatura di posa		Temperatura d'esercizio	-40 °C70 °C
Conformità ambientale del p	rodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 w		
Dati generali			
Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	Crimp
Descrizione articolo	Variante 4, protezione antipiegamento	Materiale base della custodia	PA UL 94 V0
Diametro isolamento, min.	0.85 mm	Diametro isolamento, max.	1.05 mm
Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Diametro di collegamento, rigido	0.360.51 mm	Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 26/1AWG 24/1
Diametro di collegamento, flessibile	0.460.61 mm	Sezione trasversale conduttore, flessibile AWG 27/7AWG 24/7 (AWG)	
Classificazione MICE M	M3	Classificazione MICE I	13
Classificazione MICE C	C1	Classificazione MICE E	E3
Diametro guaina, min.	5 mm	Diametro guaina, max.	10 mm
Schermatura	Custodia completa a 360°	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	750		
Proprietà elettriche			
Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC	Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC
Standard generali			
Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51	N° Certificato (cULus)	E316369
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC001121 EC001121	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001121 EC001121
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001121 EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
LINVI TO.U	27.44.00.05	LOLAGO V.O	27-44-03-30

Data di creazione 03.11.2025 09:44:07 MEZ

ECLASS 9.1

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 10.0

27-44-03-90







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Sezione di montaggio



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Calotte antipolvere



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 IE-PP-V04P
 Versione

 N. d'ordine
 1963890000
 Calotta protez. p. cust. connett.

 GTIN (EAN)
 4032248646319

 CPZ
 10 ST

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri. Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

	•	
Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1857440000	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadesivo
CPZ	200 ST	

Data di creazione 03.11.2025 09:44:07 MEZ

Versione catalogo / Disegni 5