

## IE-PS-V01M-2SC-MM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Set di connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106  
Var.1 (EtherNet/IP) inserto RJ45 in metallo incl. inserto  
SC

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore FO, Variante 1, SC-Duplex Multimode, protezione antipiegamento, IP67
N. d'ordine	<a href="#">1963270000</a>
Tipo	IE-PS-V01M-2SC-MM-BP
GTIN (EAN)	4032248651740
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2025-04-08T00:00:00+02:00

## IE-PS-V01M-2SC-MM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	137 mm	Profondità (pollici)	5.3937 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1.1811 inch
Larghezza	30 mm	Larghezza (pollici)	1.1811 inch
Peso netto	148.6 g		

### Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

### Dati generali

Descrizione articolo	Variante 1, SC-Duplex Multimode, protezione antipiegamento	Colori	altro
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Diametro guaina, max.	10 mm
Diametro guaina, min.	5 mm	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	500	Tipo di filo	Multimode
Perdita d'inserzione	0,5 dB Singlemode; 0,4 dB Multimode; 1,5 dB POF	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	incollaggio, crimpatura, lucidatura	Utilizzo materiale custodia	PA, Pressofusione di zinco
Smorzamento a riflusso	40 dB Singlemode; 30 dB Multimode		

### Standard generali


Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
--------------------	---

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

## Disegni

### Disegno quotato



## Accessori

### Calotte antipolvere




Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

### Dati generali per l'ordinazione

Tip. N. d'ordine	IE-PP-V01P <a href="#">1965690000</a>	Versione
GTIN (EAN)	4032248653911	Calotta protez. p. cust. connett.
CPZ	10 ST	

### neutra



ESG è il marcitore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

Tip. N. d'ordine	ESG 9/11 K MC NE WS <a href="#">1857440000</a>	Versione
GTIN (EAN)	4032248402731	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco, autoadesivo
CPZ	200 ST	