

## IE-PS-V01M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Set di connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106  
Var. 1 (EtherNet/IP) inserto RJ45 in metallo incl. inserto  
SC

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore FO, Versione 1, SC-RJ POF, IP67
N. d'ordine	<a href="#">1963280000</a>
Tipo	IE-PS-V01M-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248651757
CPZ	10 Pieza

**IE-PS-V01M-2SC-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	87 mm	Profondità (pollici)	3.4252 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1.1811 inch
Larghezza	30 mm	Larghezza (pollici)	1.1811 inch
Peso netto	125.5 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

**Dati generali**

Descrizione articolo	Versione 1, SC-RJ POF	Colori	altro
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Diametro guaina, max.	10 mm
Diametro guaina, min.	5 mm	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	500	Tipo di filo	POF
Perdita d'inserzione	0,5 dB Singlemode, 0,4 dB Multimode, ≤ 1,0 dB POF	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	Sistema di collegamento rapido: crimpatura, taglio	Utilizzo materiale custodia	PA, Pressofusione di zinco
Smorzamento a riflusso	40 dB Singlemode; 30 dB Multimode		

**Standard generali**


Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
--------------------	---

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

## Disegni

### Disegno quotato



## IE-PS-V01M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

### LWL-SC

Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14



#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1278430000</a>	Connettore FO, Boccola a crimpare sostitutiva, IP67 con custodia
GTIN (EAN)	4050118069136	
CPZ	100 ST	

### Set di crimpatura



Set di crimpatura

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TOOL SET IE-POF	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1208930000</a>	Pinza crimpatrice: HTX-IE-POF, Utensile spellafili: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
CPZ	1 ST	

### Calotte antipolvere



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PP-V01P	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1965690000</a>	Calotta protez. p. cust. connett.
GTIN (EAN)	4032248653911	
CPZ	10 ST	

## Accessori

### neutra



ESG è il marcitore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadesivo
CPZ	200 ST	