

IE-PS-V01M-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Set di connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106
Var.1 (EtherNet/IP) inserto RJ45 in metallo incl. inserto
SC

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore FO, Variante 1, SC-RJ POF, con protezione antipiegamento, IP67
N. d'ordine	1963290000
Tipo	IE-PS-V01M-2SC-POF-BP
GTIN (EAN)	4032248651764
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	137 mm	Profondità (pollici)	5.3937 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1.1811 inch
Larghezza	30 mm	Larghezza (pollici)	1.1811 inch
Peso netto	158.2 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Dati generali

Descrizione articolo	Variante 1, SC-RJ POF, con protezione antipiegamento	Colori	altro
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Diametro guaina, max.	10 mm
Diametro guaina, min.	5 mm	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	500	Tipo di filo	POF
Perdita d'inserzione	0,5 dB Singlemode, 0,4 dB Multimode, ≤ 1,0 dB POF	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	Sistema di collegamento rapido: crimpatura, taglio	Utilizzo materiale custodia	PA, Pressofusione di zinco
Smorzamento a riflusso	40 dB Singlemode; 30 dB Multimode		


Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
--------------------	-----------------------------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Disegno quotato



Accessori**Set di crimpatura**

Set di crimpatura

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TOOL SET IE-POF	Versione	
N. d'ordine	1208930000	Pinza crimpatrice: HTX-IE-POF, Utensile spellafili: Multi-Stripax IE-POF	
GTIN (EAN)	4032248990283		
CPZ	1 ST		

Calotte antipolvere

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PP-V01P	Versione	
N. d'ordine	1965690000	Calotta protez. p. cust. connett.	
GTIN (EAN)	4032248653911		
CPZ	10 ST		

neutra

ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1857440000	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadesivo
CPZ	200 ST	