

**IE-PS-V04P-2LC-SM-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Set di connettori PushPull secondo IEC 61076-3-106  
Var.4 (IEC24702) in plastica incl. inserto LC

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore FO, Variante 4, LC-Duplex Singlemode, protezione antipiegamento, IP67
N. d'ordine	<a href="#">1963350000</a>
Tipo	IE-PS-V04P-2LC-SM-BP
GTIN (EAN)	4032248651825
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2025-04-08T00:00:00+02:00

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	126.3 mm	Profondità (pollici)	4.9724 inch
Posizione verticale	20.1 mm	Altezza (pollici)	0.7913 inch
Larghezza	20.2 mm	Larghezza (pollici)	0.7953 inch
Peso netto	43.1 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

**Dati generali**

Descrizione articolo	Variante 4, LC-Duplex Singlemode, protezione antipiegamento	Colori	altro
Materiale base della custodia	PA UL 94 V0	Diametro guaina, max.	10 mm
Diametro guaina, min.	5 mm	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	500	Tipo di filo	Singlemode
Perdita d'inserzione	0,5 dB Singlemode, 0,4 dB Multimode	Collegamento 1	LC
Collegamento 2	incollaggio, crimpatura, lucidatura	Utilizzo materiale custodia	PBT, Pressofusione di zinco
Smorzamento a riflusso	40 dB Singlemode; 30 dB Multimode		

**Standard generali**


Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-20
--------------------	---

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

## Disegni

### Disegno quotato



## Accessori

### Calotte antipolvere



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

### Dati generali per l'ordinazione

Tip. N. d'ordine	IE-PP-V04P <a href="#">1963890000</a>	Versione
GTIN (EAN)	4032248646319	Calotta protez. p. cust. connett.
CPZ	10 ST	

### neutra



ESG è il marcitore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

Tip. N. d'ordine	ESG 9/11 K MC NE WS <a href="#">1857440000</a>	Versione
GTIN (EAN)	4032248402731	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco, autoadesivo
CPZ	200 ST	