

IE-PS-V04P-2SC-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Set di connettori PushPull secondo IEC 61076-3-106
Var.4 (IEC24702) in plastica incl. inserto SC

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore FO, Versione 4, SC-RJ POF, IP67
N. d'ordine	1963380000
Tipo	IE-PS-V04P-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248651856
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	81.3 mm	Profondità (pollici)	3.2008 inch
Posizione verticale	20.1 mm	Altezza (pollici)	0.7913 inch
Larghezza	20.2 mm	Larghezza (pollici)	0.7953 inch
Peso netto	33.6 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Dati generali

Descrizione articolo	Versione 4, SC-RJ POF	Colori	altro
Materiale base della custodia	PA UL 94 V0	Diametro guaina, max.	10 mm
Diametro guaina, min.	5 mm	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	500	Tipo di filo	POF
Perdita d'inserzione	0,5 dB Singlemode, 0,4 dB Multimode, ≤ 1,0 dB POF	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	Sistema di collegamento rapido: crimpatura, taglio	Utilizzo materiale custodia	PA, Pressofusione di zinco
Smorzamento a riflusso	40 dB Singlemode; 30 dB Multimode		


Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24
--------------------	---

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Disegno quotato



Accessori**LWL-SC**

Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Versione	
N. d'ordine	1278430000	Connettore FO, Boccola a crimpare sostitutiva, IP67 con custodia	
GTIN (EAN)	4050118069136		
CPZ	100 ST		

Set di crimpatura

Set di crimpatura

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TOOL SET IE-POF	Versione	
N. d'ordine	1208930000	Pinza crimpatrice: HTX-IE-POF, Utensile spellafili: Multi-Stripax IE-POF	
GTIN (EAN)	4032248990283		
CPZ	1 ST		

Calotte antipolvere

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PP-V04P	Versione	
N. d'ordine	1963890000	Calotta protez. p. cust. connett.	
GTIN (EAN)	4032248646319		
CPZ	10 ST		

neutra

ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1857440000	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadesivo
CPZ	200 ST	