

IE-BS-V01M-LCD-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Set di connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106
Var.1 (EtherNet/IP) inserto RJ45 in metallo incl. inserto
LC

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Flangia per fibra ottica, IP67, Variante 1, giunto duplex LC, Singlemode
N. d'ordine	1963430000
Tipo	IE-BS-V01M-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645527
CPZ	10 Pieza

IE-BS-V01M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	33.3 mm	Profondità (pollici)	1.311 inch
Posizione verticale	32 mm	Altezza (pollici)	1.2598 inch
Larghezza	32 mm	Larghezza (pollici)	1.2598 inch
Peso netto	60 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

Dati generali


Descrizione articolo	Variante 1, giunto duplex LC	Colori	altro
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	500	Tipo di filo	Singlemode
Perdita d'inserzione	≤ 0,5 dB	Collegamento 1	LC Duplex
Collegamento 2	LC Duplex	Smorzamento a riflusso	≥ 40 dB

Standard generali


Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-20
--------------------	---

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Disegni**Sezione di montaggio**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Disegno dettagliato

Spessore della parete durante l'utilizzo del collegamento a vite centrale

Accessori**Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BP-V01P	Versione	
N. d'ordine	1965700000	Calotta di protezione per custodia a flangia	
GTIN (EAN)	4032248653928		
CPZ	10 ST		