

IE-BS-V01M-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Set di connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106
Var.1 (EtherNet/IP) inserto RJ45 in metallo incl. inserto
RJ45

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Flangia RJ45, IP67, Variante 1 metallo, giunto RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
N. d'ordine	1963470000
Tipo	IE-BS-V01M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645565
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E316369

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	32 mm	Altezza (pollici)	1.2598 inch
Larghezza	32 mm	Larghezza (pollici)	1.2598 inch
Peso netto	72.8 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-40 °C... 70 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	RJ45
Descrizione articolo	Variante 1 metallo, giunto RJ45 / RJ45	Materiale delle guarnizioni	EPDM
Colori	altro	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Schermatura	Custodia completa a 360°	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	750		

Proprietà elettriche

Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC	Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC
---------------------------------------	----------------	--	----------------

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	N° Certificato (cULus)	E316369
--------------------	--	----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Disegni

Sezione di montaggio



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Disegno dettagliato



Spessore della parete durante l'utilizzo del collegamento a vite centrale

Accessori**Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BP-V01P	Versione	
N. d'ordine	1965700000	Calotta di protezione per custodia a flangia	
GTIN (EAN)	4032248653928		
CPZ	10 ST		

Sets - RJ45



Set di connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106
 Var.1 (EtherNet/IP) inserto RJ45 in metallo incl. inserto
 RJ45

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PS-V01M-RJ45-FH	Versione
N. d'ordine	1963120000	Connettore RJ45, nessun utensile, Variante 1 metallo, Cat.6A / Class
GTIN (EAN)	4032248651627	EA (ISO/IEC 11801 2010)
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP	Versione
N. d'ordine	1963130000	Connettore RJ45, nessun utensile, Variante 1 metallo, protezione
GTIN (EAN)	4032248651634	antipiegamento, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-PS-V01M-RJ45-TH	Versione
N. d'ordine	1963140000	Connettore RJ45 crimp, Variante 1 metallo, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN)	4032248651641	IEC 11801 2010)
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP	Versione
N. d'ordine	1963150000	Connettore RJ45 crimp, Variante 1 metallo, protezione
GTIN (EAN)	4032248651658	antipiegamento, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
CPZ	10 ST	